

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Stora
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	129 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	0.533 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	롤러 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	87 육상 A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	35 mm
회전 반경	85 mm
회전 간섭	170 mm
돔 직경	60 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

제품 정보

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

