产品信息

# ICS

## 5327XSX125P51 INOX

EAN 4031582367706



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ICS |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -10 °C |
| 最高温度范围 | 40 °C |
| 总高 | 166 mm |
| 总重量 | 0.79 kg |

### 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 修身 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 偏移量 | 38 mm |
| 转向干涉 | 259 mm |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺，导电 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑，导电 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，密封的 |
| 侧盖 | 集成螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 92 岸 A |
| 胎面硬度 （D） | 40 肖氏 D |

### 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 95 mm |
| 上板宽 | 70 mm |
| 上板孔长度（最大） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 50 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5327XSX125P51 INOX


EAN 4031582367706

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸






iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH