

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Objednávací číslo 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,207 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	48 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817
Objednací číslo 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

