

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Forma
Type	Wielen met centrale Richtingslot, vrij, Wiel)
Draagvermogen bij 3 km/h	135 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-18 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	120 °C
Totale hoogte	177 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	60 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	57 mm
Zwenk radius	137 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	97 mm

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

