

ALPHA STAINLESS

8477UOD080P30-11

EAN 4031582377187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна вага	0,837 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Вісь	Пригвинчено гайкою
Діаметр	80 mm
Протектор	34 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	44,5 mm
Поворотне з'єднання	242 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOD080P30-11

EAN 4031582377187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

8477UOD080P30- ϕ 11

