

## AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko             |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                      |
| Statický Nosnost            | 160 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 185 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,833 kg                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrům    |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 75 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice   | Široký                 |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody      |
| Offset         | 45 mm                  |
| Radius otočení | 120 mm                 |
| Otočné rušení  | 240 mm                 |

## MONTÁŽ

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ montáže          | Díra na šroub                                                      |
| Průměr otvoru Matice | 11 mm                                                              |
| Rada                 | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

