

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Ultratech plus               |
| Typ krytu                   | Kolo                         |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                       |
| Statický Nosnost            | 1600 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 1,3 kg                       |

## KOLO

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Materiál těla       | Hliník                       |
| Materiál běhounu    | Ultratech polyuretan, Odlitý |
| Ložisko             | Přesné kuličkové ložisko     |
| Ochranná krytka     | Bez pouzdra                  |
| Průměr              | 200 mm                       |
| Šířka Běhoun        | 50 mm                        |
| Průměr otvoru Šroub | 20 mm                        |
| Délka poklice       | 60 mm                        |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 92 Obuv A                    |

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

