

OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Pasūtījuma numurs 00801740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	3840 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	3200 kg
Statiskā kravnēsība	7680 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	470 mm
Kopējais svars	49,022 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	400 mm
Protektora platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gultnis	Dziju rienu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	115 mm
Pagrieziena rādiuss	315 mm
Grozāms savienojums	630 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	250 mm
Plāksnes platums	200 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

TEHNISKIE RASĒJUMI

