

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	115 mm
Загальна ширина	90 mm
Загальна вага	3,06 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	35 mm
Радіус повороту	75 mm
Поворотне з'єднання	150 mm
Діаметр ковпачка	72 mm

КОЛЕСО

Матеріал протектору	Подвійний фланець із Трек
Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	75 mm
Протектор	23 mm
Ширина тіла	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	100 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	78 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	64 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	78 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	64 mm
Діаметр отвору планшета	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

