INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA CARE

## 2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila care |
| Tip | Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 188 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 1.12 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 45 mm |
| okretni radijus | 120 mm |
| Otpor okretanju | 240 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid električna provodljivost |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 91 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf | 32 mm |
| Dužina sraf | 51 mm |
| Položaj sraf | 7 mm |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179

Broj porudžbine 00061545

**Crteži proizvoda**

