

## LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea light                          |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 90 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 180 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 75,5 mm                              |
| Largeur totale                  | 55 mm                                |
| Poids                           | 0,175 kg                             |

## ROUE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Corps de roue         | Polyamide             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté |
| Roulement             | Moyeu lisse           |
| Pare-fils             | Sans pare-fils        |
| Diamètre              | 75 mm                 |
| Largeur du bandage    | 15 mm                 |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A            |

## CHAPE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Matériau                | Polyamide        |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée |
| Pivot                   | Tige pivotante   |
| Déport                  | 23 mm            |
| Rayon d'encombrement    | 81 mm            |
| Diamètre d'encombrement | 162 mm           |
| Diamètre du dôme        | 30 mm            |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

