

# LUMINA

A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                 |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                  |
| Totale hoogte                | 61 mm                  |
| Totale breedte               | 55 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,09 kg                |

## VORK

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen                               |
| Vork Vorm                  | Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend                             |
| Kleur                      | Grafietzwart (RAL9011)                      |
| Offset                     | 20 mm                                       |
| Zwenk radius               | 52 mm                                       |
| Uitzwenking                | 104 mm                                      |
| Diameter koepel            | 45 mm                                       |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Kleur loopvlak                | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                    |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                    |
| Naaflengte                    | 0 mm                    |
| Breedte wielkern              | 8 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met gripriing, met kraag |
| Diameter Stift   | 11 mm                          |
| Lengte Stift     | 20 mm                          |

# LUMINA

A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282

Bestelnummer 00071271  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

