

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Об'єм вантажопідйомності 3 км/год	400 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,59 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	95 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	45 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6204ZV

