

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Scout
Typ	Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Nierdzewne	✓
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	242 mm
Szerokość całkowita	72 mm
Waga całkowita	3,143 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	64 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Kątowy
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	50 mm
Promień działania koła	162 mm
Zasięg działania koła	324 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	130 mm
Szerokość płytki	74 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	110 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	50 mm
Średnica otworu płytki	10,5 mm

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

