

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
스테인리스	✓
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	128 mm
전체 체중	0.863 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
직경	100 mm
트레드 폭	36 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	41 mm
회전 간섭	242 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

