

BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Basetech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 125 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 250 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.06 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 34 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 12.1 mm |
| Дължина на центъра | 44.4 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Номер на поръчката 00002759
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

