**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# BASETECH

## POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732




Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●● |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Basetech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 125 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 250 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.06 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 34 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 12.1 mm |
| Дължина на центъра | 44.4 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Номер на поръчката 00002759

**Чертежи на продукта**

