

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,29 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Diameter Asgat	8,3 mm
Naaflengte	45 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

