PRODUCTINFORMATIE

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	57 mm
Totaal gewicht	0,36 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	25 mm
Zwenk radius	77 mm
Draaicirkel	155 mm
Diameter koepel	53 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	38 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	48 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UAK050P40


EAN 4031582302837

Bestelnummer 00031002

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH