

AGILA

2470DIK125P30-13 TFR

EAN 4031582394467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	160 mm
전체 체중	1.038 kg

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	큰 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	41 mm
회전 반경	103.5 mm
회전 간섭	207 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

AGILA

2470DIK125P30-13 TFR

EAN 4031582394467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

