

# NOVATECH

ITB 125X50-Ø25 HL54

EAN 4031582397895

Número de comanda 00861398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                   |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos            |
| El Bearing                          | Aixecar-se amb Xaveta     |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància          |
| Diametralització                    | 125 mm                    |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                     |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 25 mm                     |
| Longitud del cub                    | 54 mm                     |
| Corporació ample                    | 50 mm                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Novatech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 500 kg   |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 400 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 0,77 kg  |

## DIBUIXOS TÈCNICS

