

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121

Номер на поръчката 00065024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	1,985 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Неръждаемост стомана
Неръждаемост	✓

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	140 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121

Номер на поръчката 00065024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

