

# ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 70 kg                               |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 140 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 108 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,75 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 40 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 80 mm                       |
| Ingombro di piroettamento | 160 mm                      |

## RUOTA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene          |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano       |
| Asse                        | Vite con dado          |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili                    | Senza parafili         |
| Diametro                    | 80 mm                  |
| Larghezza battistrada       | 35 mm                  |
| Larghezza corpo             | 35 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A             |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 105 mm               |
| Larghezza della piastra          | 80 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA

3470PVO080P62



EAN 4031582304091

Numero d'ordine 00029488  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

