

ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ○ ○ ○ ○
Абразія	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип	Поворотний Колісна опора із Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	560 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	164 mm
Загальна вага	2,99 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	117,5 mm
Поворотне з'єднання	235 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід, важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Номер замовлення 00860926

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

