PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Trådfang	Med trådfang
Diameter	140 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	55 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Lejetype	6006 2RS
Forseglingstype	A
Velegnet til	bt_linde

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	630 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1260 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,47 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH