

# PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numărul de comandă 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	46 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	90 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	39 Râul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,218 kg

# PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numărul de comandă 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

