

# NOVATECH

ITP150X50-Ø25-SH80A CONVEX

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravneseība pie 4 km/h	500 kg
Kravneseība pie 6 km/h	400 kg
Statiskā kravneseība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

# NOVATECH

ITP150X50-Ø25-SH80A CONVEX

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

