

DURATECH

TOP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366266

Número de comanda 00832580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliàmida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6205

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	1320 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1100 kg
Tracidad de carga estàtica	2200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	1,883 kg

DURATECH

TOP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366266

Número de comanda 00832580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

