

# FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numărul de comandă 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 310 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 150 mm

Lățime totală 131 mm

Greutate totală 7,01 kg

## ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 100 mm

Benză de rulare 30 mm

Lățimea corpului 30 mm

## FURCA

Offset 30 mm

Raza de pivotare 91 mm

Interferență pivotantă 182 mm

Diametru cupolă 104 mm

## RACORD

Lungime placă 112 mm

Lățimea plăcii 112 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 92 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 92 mm

Diametru orificiu placă 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numărul de comandă 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

