

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numer zamówienia 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
łożysko	łożysko stożkowe
Kolor Koło	pasywowany na niebiesko
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Średnica otworu Oś	6 mm
Długość piasty	28 mm
Szerokość korpusu	25 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	55 kg
Nośność statyczne	110 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,22 kg

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numer zamówienia 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

