

FIXATION EXPANSIBLE

R07-Ø31-35 INOX_TBE

EAN 4031582437850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Fixation expansible
Type	Accessoire
Inoxydable	✓
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,144 kg

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (minimum)	31 mm
Fixation expansible (maximum)	35 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.