

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numărul de comandă 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	280 °C
Greutate totală	0,341 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8,4 mm
Lungime butuc	45 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	95 Răul D

FURCA

Inoxidabil	✓
------------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numărul de comandă 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

