

ALPHA

3470ITP100P62

EAN 4031582303698

Pasūtījuma numurs 00030466



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	250 kg
Statiskā kravnēsība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	1,049 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Korpasa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	75 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3470ITP100P62

EAN 4031582303698


Pasūtījuma numurs 00030466



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

