

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|--|--|
| Termék neve | E-Drive ultimate |
| Ház típusa | Meghajtó egység |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | 5 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Teljes szélesség | 190 mm |
| Összsúly | 8,233 kg |
| Hossz | Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve) |
| Kerékátmérő | 125 mm, kopási határérték 115 mm |
| Kerék futófelülete | Tömör gumi, nyomot nem hagyó, Shore A 63 |
| Kerékszélesség | 35 mm |
| Szélesség | 178 mm |
| Maximális nyomóerő | 32 N |
| Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő | 400 N |
| Magasság kiindulási helyzetben | 140 mm |
| Telepítési magasság | 170 mm |
| Vészhelyzeti kioldás | Mechanikus |
| Védelem típusa | IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva) |
| Megengedett környezeti hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló |
| Súly | 8 kg |
| Maximális sebesség | 4 km/h |
| Tengelytávolság | 30 mm |
| Földelési egyenetlenség (minimális) | -15 mm |
| Földelési egyenetlenség (maximális) | 15 mm |
| Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális) | -10 °C |
| Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális) | 45 °C |

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KERÉK

| | |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Peremes kerék |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|----------------|
| Anyag | Elektromos |
| Villa alakja | Meghajtás |
| Szín | Kék passzivált |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|-------------------|--------------------------|

HAJTÓEGYSÉG MOTOR

| | |
|----------------------|----------------|
| Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áramerősség | 8,5 Ah |
| Névleges kimenet | 144 W |
| Névleges sebesség | 197 m/mn |
| Menetirány | Előre és hátra |

HAJTÓEGYSÉG MŰKÖDTETŐ

| | |
|----------------------|-----------|
| Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áramerősség | 3,5 Ah |
| Névleges kimenet | 14,8 W |
| Névleges sebesség | 35,3 m/mn |

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

