



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	5,85 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Roda amb pestanya
Diametralització	230 mm
Banda de rodadura ample	82 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	45 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Cercle de forats de Cielo	70 mm
Fitting Diàmetre del forat	14 mm
Apte per	jungheinrich_mic

FITACIÓ

Pern muntant la quantitat de forats	5
-------------------------------------	---

