

## ULTRATECH

ICP160x50-Ø20

EAN 4031582445176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Ultratech Polyurethane, Fos   |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 160 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                         |
| Longitud del cub                    | 60 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom del producte           | Ultratech |
| Tipus                      | Aro       |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg    |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg    |
| Conducció elèctrica        | No        |
| Inoxidable                 | No        |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C    |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C     |
| Pes total                  | 1,1 kg    |

# ULTRATECH


ICP160x50-Ø20

EAN 4031582445176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


## Product Drawings



# ULTRATECH

ICP160x50-Ø20

EAN 40311582445178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.