



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	135 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.781 kg

### 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

### 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	60 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

# AGILA

2478DIK100P50

EAN 4031582030228  
订单号 00006276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

