

# ALPHA

3477PIJ160P63

EAN 4031582377842

Numărul de comandă 00029877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Alpha                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 135 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 270 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 200 mm                                 |
| Lățime totală                     | 96 mm                                  |
| Greutate totală                   | 2,496 kg                               |

## ROATĂ

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu role            |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță       |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)     |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 160 mm                     |
| Benză de rulare                         | 40 mm                      |
| Lățimea corpului                        | 40 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Culoare                | Pasivat în albastru |
| Offset                 | 60 mm               |
| Raza de pivotare       | 167 mm              |
| Interferență pivotantă | 334 mm              |
| Diametru cupolă        | 96 mm               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA

3477PIJ160P63

EAN 4031582377842

Numărul de comandă 00029877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

