

ALPHA

3477PIO080P30-13

EAN 4031582305210
Broj porudžbine 00029514

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 70 kg |
| Statički Nosivost | 140 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 108 mm |
| Ukupna težina | 0,902 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 80 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 44,5 mm |
| okretni radijus | 121 mm |
| Otpor okretanju | 242 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |

ALPHA

3477PIO080P30-13

EAN 4031582305210
Broj porudžbine 00029514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

