

ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672

Modèle de roue 100/30-13



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.86 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672

Numéro de commande 00062247

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

