

# AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                           |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 55 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | Sí                              |
| Inoxidable                    | No                              |
| Capacidad de carga estática   | 110 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                           |
| Altura total                  | 103 mm                          |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 24 mm                   |
| Radio de giro            | 80 mm                   |
| Interferencia de giro    | 160 mm                  |

## ARO

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero                           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negra, conductora eléctrica |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico               |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                  |
| Diámetro                           | 75 mm                                    |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                               |

## AJUSTE

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste              | Expansor sintético, cuadrado                                           |
| Fijación expansiva (mínimo) | 36 mm                                                                  |
| Fijación expansiva (máxima) | 40 mm                                                                  |
| Sugerencia                  | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

# AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

