

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Pasūtījuma numurs 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpasa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	3600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	140 mm
Kopējais svars	13,64 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Krāsa	Dzelzs (caurspīdīgs)
Lubrication nipple	1

RITENIS

Korpasa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Korpasa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Pasūtījuma numurs 00802704

Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

