产品信息

# ICS

## 5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●● |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ICS |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -10 °C |
| 最高温度范围 | 40 °C |
| 总高 | 166 mm |
| 总宽度 | 52 mm |
| 总重量 | 0.76 kg |

### 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 修身 |
| 颜色 | 银灰色 （RAL7001） |
| 圆顶直径 | 52 mm |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，密封的 |
| 轮子颜色 | 银灰色 （RAL7001） |
| 侧盖 | 集成螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 92 岸 A |
| 胎面硬度 （D） | 42 岸 D |

### 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 95 mm |
| 上板宽 | 70 mm |
| 上板孔长度（最大） | 50 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 75 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5328UAX125P51 INOX 7001


EAN 4031582310313

订单号 00030788

**产品图纸**




iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH