

# SZERELŐLAP

P11-40X17 / 8

EAN 4031582320176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Szerelőlap
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	8 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap L-alakú talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	17 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm