

LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518

Номер заказа 00038181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Linea clinic load |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 200 kg |
| Грузоподъемность статическая | 400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 71 mm |
| Общий вес | 1,624 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 15 mm |
| Ширина тела | 15 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 47,5 mm |
| Радиус поворота | 122,5 mm |
| Поворотное соединение | 245 mm |
| Диаметр купола | 46 mm |

ФИТИНГ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 51 mm |
| Положение резьбы Болт | 7 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 2 |

Deutscher
Конструктор
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн IF