

ALPHA

3477DPR200P63

EAN 4031582439182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Hauteur	240 mm
Poids	2.14 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

