

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 체중	2.87 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

주문 번호 00039980

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

