产品信息

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	188 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.1 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	45 mm
旋转半径	120 mm
转向干涉	240 mm
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	91 岸 A
胎面硬度 （D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	96 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087

订单号 00061256

产品图纸

