

AGILA CARE

2474PJP100R26-28S45 D

EAN 4031582301625

Número de pedido 00006454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila care
Tipo	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	138 mm
Ancho total	60 mm
Peso total	0,817 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	88 mm
Interferencia de giro	176 mm
Diámetro del domo	60 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	96 mm
Posición de la rosca del Perno	19 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	2

AGILA CARE

2474PJP100R26-28S45 D

EAN 4031582301625

Número de pedido 00006454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

