

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 100 kg

Statiskā kravnesība 200 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 0,14 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	60 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	12 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

